IQ314Plus



進化系・顔料白インク

IQ314Plusは当社が得意とする溶剤白インクの最新版です。IQ314Sに比べ隠蔽性、デキャップタイム、使用期限が向上しており、さらにご使用の前に必要となる攪拌頻度を削減したことでより扱いやすい製品となっています。

特徴

- ・より高濃度で隠蔽性ある白色、及び長い デキャップタイムと使用期限を実現。
- ・フィルムやゴム、ガラスといった幅広いノン ポーラス基材への高い適性。
- ・白色印字を行うだけでなく白無地ベタ印刷 に応用することも可能。白無地に別色、特に 黒インクで印字することで高視認性を実現。
- ・有機溶剤中毒予防規則(※)およびRoHS 規則に対応。PFASフリー。
- ※通称「有機則」。対象有機溶剤の含有率が重量の5% 未満であることを判断基準とする。

基材例

| OPP | PP | PET | PE |
|------|------|-----|-----|
| PVC | ゴム | ガラス | アルミ |
| コート紙 | カートン | 紙 | 木材 |

製品仕様

| カートリッジ | HP 45si (1/2") |
|---------|----------------|
| 色 | 白〇 |
| インクタイプ | 溶剤 |
| パラメータ設定 | 9.0V, 1.8μs |
| パルスウォーム | Off |
| 使用期限 | 充填日から12か月 |
| 保管温度 | 15-35℃ |
| 最大周波数 | 12kHz |

注意事項

- ・安全な使用のため、使用前にSDSをご確認 ください。
- ・使用前にクリップをつけた状態でカートリッジをヘッドを下向きにして約<30秒間振って下さい。その後不織布でヘッドを優しく拭きインクが出ていることを確認してください。
- ・ノズル詰まりを防ぐため両ノズルの使用を 推奨しています。
- ・使用後は備え付けのクリップをヘッドに取り 付けヘッドを上にして保管ください。

2.0mm : ABCDEFGHI12345678 2.5mm : ABCDEF123456 3.0mm : ABCD12345





600x600 PVC





・本シートに記載している全技術情報及び数値は弊社の社内評価に基づいており、保証するものではございません。 実際の使用条件等によっては異なる可能性があります。

- ・予期せぬトラブルを避けるため、正式採用の前にユーザーの実使用環境で印刷試験を実地することを推奨します。
- ・本シートの内容は事前通知なしに変更される可能性があります。最新情報については弊社までお問い合わせください。
- ・画像は参考用です。印字の色や品質は実際のものと異なって見える可能性があります。

